

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Séria	GARANT Master Alu
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	200 mm
Držiak ISO-kód	A25R SDUCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	31 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč