

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	10 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	19 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Séria	GARANT Master Alu
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč