

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Dĺžka hlavy L_1	25 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Séria	GARANT Master Alu
Držiak ISO-kód	A12L SDUCR/L07
Ø stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč