

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
Výška upínania L ₂	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Ø stopky D _s	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč