

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260337 20/11 |
| GTIN | 4062406576868 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Výška upínania L ₂ | 18 mm |
| Séria | GARANT Master Alu |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 36 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 25 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 13 mm |
| Držiak ISO-kód | A20R SDUCR/L11 |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč