

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260337 25/11 |
| GTIN | 4062406576875 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Séria | GARANT Master Alu |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 40 mm |
| Držiak ISO-kód | A25R SDUCR/L11 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 16 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Výška upínania L ₂ | 23 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 31 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč