

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Celková dĺžka L	180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč