

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	25 mm
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDQCR/L07
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

