

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Držiak ISO-kód	A25R SDQCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	31 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 8 DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Odsadenie stredu L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

