

Garant

Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	28 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Výška upínania L_2	15 mm
Odsadenie stredu L_3	10 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

