

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Séria	GARANT Master Alu
Ø stopky D _s	12 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDQCR/L07
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

