

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A10K SDQCR/L07
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

