

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Odsadenie stredu L ₃	14 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

