

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A20R SDQCR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Celková dĺžka L	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Séria	GARANT Master Alu
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

