

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	31 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A25R SDQCR/L11
Ø stopky D_s	25 mm
Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Odsadenie stredu L_3	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Výška upínania L_2	23 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

