

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	10 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Celková dĺžka L	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Ø stopky D _s	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

