

**Upínacia skrutka frézy prevrtnaná, DIN 6367, pre Ø trňa: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309861 40
GTIN	4250122674214
Trieda položky	30N

Popis**Použitie:**

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vypúšťanie chladiacej kvapaliny cez bočné otvory.

Upozornenie:

Kompatibilné s

- rozhraním HSK, PSC.
- Rozhranie SK a BT iba s montážnym tvarom ADB.

Technický opis

pre Ø trňa	40 mm
Dĺžka závitů	30 mm
Ø hlavy	52 mm
Závit M	M20
Hrúbka hlavy	10 mm
Norma	DIN 6367

Druh produktu

Uťahovacia skrutka