

Garant
Vejárovitý kotúč (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost': 40

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554040 40
GTIN	4062406573775
Trieda položky	51E

Popis
Prevedenie:

Vejárovité minikotúče s lamelami rozvinutými do vejára ponúkajú v porovnaní s bežnými brúsnyimi kotúčmi **dlhšiu životnosť, flexibilnejšie brúsenie a rovnomernejšiu štruktúru výbrusu** (hodnota drsnosti) až po hranicu opotrebovania.

Veľmi vysoký úber z materiálu vďaka **samoostriacemu keramickému zrnu (CER)**.

Systém rýchlej výmeny s plastovým vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrnitost'	40
Ø kotúčov	50,8 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm

maximálne otáčky

19100 min⁻¹

Druh produktu

Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		