

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Typ: 20/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274171 20/3
GTIN	4062406577681
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

Použitie:Na drážkovanie od priemeru $D_{min} = 14$ mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
\varnothing stopky D_s	20 mm
t_{max} Vnútorne spracovanie	3 mm
Šírka zápichu w	2,2; 3 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	30 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

