

**Garant****Vyvrťavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Typ: 20/3L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

**Použitie:**

Na drážkovanie od priemeru  $D_{min} = 14$  mm.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

$t_{max}$ Vnútorne spracovanie	3 mm
Šírka zápichu $w$	2,2; 3 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Celková dĺžka $L$	93 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	18 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	35 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrťavacia tyč

