

**Mitutoyo****Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Stúpanie vretena	0,5 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

**Služby**

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100