

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Kalibrácia	B1
Odčítanie	0,01 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Druh produktu

Strmeňový mikrometer

SlužbyKalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

022000 25

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej
mierky maximálny rozsah merania 100

022010 100