

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Meracie brity Šírka	0,75 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibrácia	B2
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100