

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), oblé, Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti: 150X16G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558635 150X16G
GTIN	4260496531211
Trieda položky	56Z

**Popis****Použitie:**

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán**. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

**Upozornenie:**

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

**Technický opis**

Šírka	16 mm
Dĺžka	150 mm
Farba	zelená
Stupeň jemnosti	hrubý
Zrornosť	100
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	oblé
Druh produktu	Obťahovací pilník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		