

Súprava obťahovacích kameňov 10-dielna z karbidu kremičitého, v plastovom boxe, Počet obťahovacích kameňov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558811 10
GTIN	4260496536728
Trieda položky	56Z

Popis

Použitie:

Na **odhrotovanie, ostrenie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. **Tvrdokov, neželezný kov**, sklo, keramika, porcelán.

Rozsah balenia:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Počet obťahovacích kameňov	10
Druh produktu	Obťahovací pilník

Príslušenstvo

Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 150X16G	558635 150X16G
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 150X16F	558655 150X16F
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 100X10F	558655 100X10F
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 200X20M	558655 200X20M
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 100X10M	558635 100X10M
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 150X16M	558635 150X16M
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 100X10G	558625 100X10G
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 150X16F	558635 150X16F
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 150X16M	558615 150X16M
Obtřahovací kameň karbid křemičitý (zelený) Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti 200X20G	558625 200X20G