

Obťahovací kameň originálny Arkansas (sivý), zrnitosť 5000 v drevenom puzdre, Dĺžka × šírka: 100X40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. **Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

Upozornenie:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

Technický opis

Šírka	40 mm
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	predbrúsenie
Zrnitosť	5000
Brusivo	Arkansaský kremenec
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		