

Obtáhovací kameň – originál Arkansas (sivý), zrnitosť 5000, oblé, Dĺžka × šírka: 100X10mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. **Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

Upozornenie:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

Technický opis

Stupeň jemnosti	predbrúsenie
Farba	sivá
Ø	10 mm
Dĺžka	100 mm
Zrnitosť	5000
Brusivo	Arkansaský kremenec
Tvar	oblé

Druh produktu

Obtáhovací pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		