

**Mitutoyo****Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Ø vretena	6,35 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Kalibrácia	B2
Odčítanie	0,01 mm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

**Služby**

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100