


HOLEX**Súprava dvojočkových kľúčov, zalomené, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952445 8
GTIN	4062406573089
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952445: 1 ks

Obojstranný ockový kľúč GARANT hlboko zahnutý c. 615950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	8
Šírka	200 mm
Hmotnosť	1,316 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9

615950 8X9

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13

615950 12X13

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 19X22

615950 19X22

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X21

615950 18X21

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7

615950 6X7

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17

615950 16X17

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952445

952001 952445

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11

615950 10X11

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15

615950 14X15