



FALCON Tool Company

## Súprava leštiacich kameňov, 5-dielna Typ SE, korund, Výška: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552060 3      |
| GTIN             | 2050002049932 |
| Trieda položky   | 55A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Súprava leštiacich kameňov na jemné brúsenie a leštenie pri výrobe nástrojov a foriem. Možno použiť na ručné leštenie alebo v kombinácii s leštiacimi zariadeniami, napr. 078143 NLS110.

**Polotvrдый textúrovaný korundový leštiaci kameň** s pomalou rýchlosťou rozkladu. Veľmi odolný a preto ho možno použiť na všetky nástrojové ocele a neželezné materiály.

#### Rozsah balenia:

Všetky sady leštiacich kameňov obsahujú jeden leštiaci kameň so zrnitosťou 150, 220, 320, 400, 600.

#### Upozornenie:

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

### Technický opis

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Dĺžka               | 150 mm         |
| Šírka               | 13 mm          |
| Skratka pre brúsivo | A              |
| Stupeň tvrdosti     | stredne tvrdý  |
| Druh produktu       | Leštiaci kameň |

### Údaje o užívateľovi

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg                        | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |                      |                |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                      |                |
| INOX                          | podmienene vhodný |                      |                |
| Ti                            | podmienene vhodný |                      |                |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                      |                |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                      |                |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                      |                |
| suché                         | podmienene vhodný |                      |                |