

Garant**Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø k10 DC: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191500 32
GTIN	4045197103079
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Fréza s viacerými reznými hranami. **Excentrické podbrúsenie.**
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Technický opis

Počet zubov Z	6
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Celková dĺžka L	133 mm
Dĺžka britov L_c	53 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	k10
Uhol sklonu zubov	30 - 40 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Typ	N
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		