



Digitálne plastové posuvné merítko digiMax®, Typ: 150D



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412830 150D
GTIN	4010995294229
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Nekovový High-Tech materiál s 50 % podielom vlákien.

Výška číslic 7,5 mm, 5-miestny digitálny displej

Rozsah merania 0 – 150 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Technický opis

Norma	Výrobná norma
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Výška cifier LDC displej	7,5 mm
Hĺbkomer	ploché
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------