

**2zložkové lepidlo, ID výrobcu: DP100PLUS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo** na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

**Použitie:**

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN3 a zmiešavacou rúrkou Č. 083383 Veľ. MIXER.

**Technický opis**

Pevnosť bez fixácie podľa	20 min
Odolnosť od dátumu výroby	20 Mesiac
Teplota skladovania	16 - 25 °C
Objem náplne	50 g
Teplota Rozsah použitia	-55 - 80 °C
Pevnosť v ťahu pri šmyku	7 N/mm <sup>2</sup>

## Technický list

Tesnosť	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Chemický podklad	epoxidová živica
Označenie nebezpečných látok	GHS09: Životné prostredie
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
Funkčná pevnosť podľa	2880 min
Farba	transparentná
Dynamická viskozita	19000 mPas
Označenie výrobcu	DP100 PLUS
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Hliník
vhodné pre materiál	Ocel
vhodné pre materiál	Plast
vhodné pre materiál	sklo
vhodné pre materiál	Drevo
odolné voči nárazom a vibráciám	nie
Pevnosť presahu	24 N/mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Dvojzložkové lepidlo