

Mitutoyo**Digitálny hĺbkomer AOS s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418711 300
GTIN	4946368846460
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080 a 497100.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Dĺžka mostu	100 mm
Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300