



## Súprava náradia „Robust 45 Move“ Elektro 63-dielne, Počet kusov náradia: 63



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680104 63
GTIN	4003773082606
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rozsiahly sortiment elektrikárskeho náradia vo vysokokvalitnom kufríku. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.

Polypropylénový kufrík pre najťažšie prevádzkové podmienky: Prachotesný, vodotesný a odolný voči teplotám.

#### Rozsah balenia:

Elektrikárska vodováha: 1 ks č. 467415 veľ. 430

Vrecková vodováha Electric: 1 ks č. 467484 veľ. 70

Obojstranný otvorený kľúč „JOKER“: 1 ks Veľ. 10×13

Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 28-dielna: 1 ks Č. 630295 Veľ. S

Skrutkovače pre Pozidriv, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 1

Skrutkovač na skrutky s drážkou, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 3,5 mm

Súprava VDE Kraftform Kompakt, 16-dielny: 1 ks podobne ako č. 667260

Ostré kombinované kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 701655 veľ. 145

Siko kliešte Cobra® s atramentom: 1 ks č. 705800 veľ. 180

Ploché zaoblené kliešte zahnuté, izolácia VDE: 1 ks č. 713700 veľ. 200

Silné stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 723500 veľ. 200

Stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160

Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Vel. 8-13

Izolačné kliešte do 16 mm<sup>2</sup> Preci Strip: 1 ks č. 728631 veľ. 16

Inštalátorske kliešte, izolácia VDE: 1 ks č. 728787 veľ. 200

Krimpovacie kliešte na káblové koncovky do 16 mm<sup>2</sup>: 1 ks

Elektrikársky sekáč: 1 ks č. 743000 veľ. 250

Zámočnicke kladivo: 1 ks Vel. 300 g

Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813700 veľ. 180

Nôž na káble, statický, izolácia VDE: 1 ks č. 844410

Kufor na náradie: 1 ks „Robust 45 Move“

### Upozornenie:

**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v kufríku na náradie.**

## Technický opis

Označenie výrobcu	Robust45 Move
Počet dielov	63
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Multifunkčný kľúč TwinKey®	623550
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725300 160
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 180	813700 180
Súprava VDE Kraftform Kompakt Počet dielov 18	667260 18
Nôž na káble, s pevnou čepeľouplne izolované podľa VDE	844410
Ostré kombinované kliešte, chrómované izolovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 145	701655 145
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca28-dielne Typ S	630295 S
Silové stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	723500 200
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip® pre Ø káblov 8-13	728091 8-13
Vrecková vodováhaElectric Dĺžka 70	467484 70

Elektrikárska vodováha Dĺžka 430	467415 430
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 180	705800 180
Inštalátárske kliešte izolované podľa VDE Celková dĺžka 200	728787 200
Elektrikársky sekáč Celková dĺžka 250	743000 250
Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713700 200
Odizolovacie kliešte PreciStrip 16 pre prierez vodiča 16	728631 16