

Mitutoyo**Digitálne dielenské posuvné meradlo ABS IP67 s čelustovými/standardnými meracími plochami, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 415355 200 |
| GTIN | 4946368727103 |
| Trieda položky | 44A |

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------|
| Ø vnútornej meracej násady | 10 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |
| Dĺžka meracích čelustí | 60 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Rozsah merania | 0 - 200 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Kalibrácia | A1 |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |

Služby

| | |
|--|------------|
| KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021000 200 |
| Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |