



Akumulátorový lis na kartuše, Typ: C18PCG-310



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Automatický návrat tlačnej tyče zabraňuje kvapkaniu.
- Elektronické ovládanie rýchlosti žmýkania pomocou nastavovacieho kolieska so 6 rýchlostnými stupňami.
- Elektronika REDLINK™ - Ochrana pred prepätím v stroji a akumulátore zaisťuje dlhú životnosť.
- Konštantný prietok tmelu, znížená tvorba bublín a plné využitie obsahu kartuše.
- Optimalizované pre všetky bežné lepidlá a tmely aj pri nižších teplotách.
- Monitorovanie jednotlivých článkov pre optimalizovanú životnosť.

Rozsah balenia:

Vrátane 1x akumulátora M18 B2, 1x nabíjačky M12-18 C, tašky na náradie.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
vhodné pre veľkosť kartuše	310 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	2 Ah

Hmotnosť vrátane batérie	2,3 kg
maximálny vytlačovací tlak	459 kg
Balenie	Puzdro
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Tlaková maznica

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55