

## Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl, Šírka: 1600mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974024 1600
GTIN	2050002050778
Trieda položky	91Q

### Popis

#### Prevedenie:

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z práškovo lakovaného zvarovaného oceľového rámu. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť pojazdu výškového nastavenia 38 mm/s (bez zaťaženia). Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákami na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vratane ochrany pred nárazom na základe merania odporu.

Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.

#### Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Povrchová úprava farby:

**Pracovná doska s dekorom v 5 farbách:** javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

**Podstavec v 3 farbách:** čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

#### Upozornenie:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.

**Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023:** buk, jaseň, javor, orech.

### Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	650 - 1300 mm
Hmotnosť	60 kg

Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
maximálna nosnosť	70 kg
Šírka	1600 mm
Hĺbka	800 mm
Prevedenie	s elektricky nastaviteľnou výškou
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl