

Dolná skrinka s posuvnými dvierkami, 2 výšky zakladačov, Šírka: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974211 1200
GTIN	2050002053656
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Skriňa s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 2 policami (po ľavej a po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Povrchová úprava farby:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Upozornenie:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

Výška	779 mm
Šírka	1200 mm
Povrch korpusu	Drevo
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	nie
Sokel Výška	30 mm
Číslo zámku individuálne vymeniteľné	nie

Forma rukoväti	zaoblená úchytka
so soklom	áno
uzamykateľné	nie
Materiál Sokel	Oceľový plech
Úžitková výška	699 mm
Hĺbka	450 mm
Počet políc	2
Prevedenie	Postranná skrinka
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Druh produktu	Kancelárska skriňa