

**Ochranná helma EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Farba: WHITE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Trieda položky	09W

**Popis****Prevedenie:**

Ochranná prilba ponúka kombináciu technológie prilby EVO® Vista® a krycích okuliarov a inovatívneho systému remienkov na bradu Dualswitch™. Sila uvoľnenia remienka na bradu bola navrhnutá podľa EN397 a EN12492. Vďaka viacnásobným povrchovým úpravám ponúkajú integrované krycie okuliare ochranu proti UV žiareniu, odolnosť proti poškrabaniu a ochranu pred zahmlievaním. Vďaka nastaviteľným otočným ramenám možno krycie okuliare v prípade potreby ľahko stiahnuť a vysunúť z prilby. Ochranná prilba vďaka vnútornej kompaktnej škrupine z EPP (expandovaný polypropylén) zaručuje ochranu pri bočnom náraze v súlade s EN12492, ako aj optimalizované vetranie prilby. Zároveň je možné prilbu vďaka schváleniu EN50365 použiť aj na elektrikárske práce.

- **6-bodový popruh.**
- **30 mm uchytenie do euro slotu.**
- **Bavlnená potná páska potiahnutá PU.**
- **S otočným zámkom.**
- **Reflexné prvky pre zvýšenú viditeľnosť.**

**Použitie:**

Priemysel, stavebníctvo, montáž, pozemné a inžinierske stavby, elektrikárske práce.

**Norma:**

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

## Technický opis

Veľkosť	53 - 64 cm
Povrchová úprava disku	odolné proti poškrabaniu
Povrchová úprava disku	nezahmlievajú sa
Hmotnosť	580 g
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Farba	biela
Materiál kotúča	polykarbonát
Označenie diskov	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Podbradný opasok Typ 2P	097843 2P
Ochrana zátylku EVO® Farba GREY	097834 GREY