

**Kancelársky stôl, Šírka: 1600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974042 1600
GTIN	2050002050792
Trieda položky	91Q

**Popis****Prevedenie:**

Pohodlný kancelársky stôl s plynulou **reguláciou výšky** (rozsah nastavenia **680 – 820 mm**). Robustný podstavec s krížovým rámom.

Rúra nohy z 2 mm ocelevej tvarovanej rúry, 50/50 mm, štvorcová. Tvarové spojenie s výstužným rámom. Optimálny priestor na nohy vďaka ergonomicky usporiadanej konštrukcii.

Melamínová stolová doska s dekoratívnym povrchom, hrúbka 25 mm.

**Povrchová úprava farby:**

**Pracovná doska s dekorom v 5 farbách:** javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

**Podstavec v 3 farbách:** čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

**Upozornenie:**

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.

**Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023:** buk, jaseň, javor, orech.

**Technický opis**

Rozsah prestavenia výšky	680 - 820 mm
Hĺbka	800 mm
Šírka	1600 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Forma platne	Pravouhlá

Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl