

## Rokovací stôl, Typ: 2000



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974202 2000
GTIN	2050002053649
Trieda položky	91Q

### Popis

**Prevedenie:**

Pohodlný rokovací stôl. Stabilný podstavec s krížovým rámom. Rúra nohy z 2 mm ocelevej rúry, 50/50 mm, štvorcová. Tvarové spojenie s výstužným rámom. Optimálny priestor na nohy vďaka ergonomicky usporiadanej konštrukcii. Oválna melamínová doska stola s dĺžkou 2000 mm, hrúbka 25 mm.

**Povrchová úprava farby:**

**Pracovná doska s dekorom v 5 farbách:** javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

**Podstavec v 3 farbách:** čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

**Upozornenie:**

**Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023:** buk, jaseň, javor, orech.

### Technický opis

Dĺžka	2000 mm
Výška	740 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Hĺbka	1050 mm
Materiál pracovná doska	plochá prítlačná doska potiahnutá umelou živcou
Hmotnosť	55 kg

Obloženie Pracovná doska	melamín
Forma platne	oválny
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl