

Rokovací stôl, Typ: 1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974202 1000
GTIN	2050002053632
Trieda položky	91Q

Popis

Prevedenie:

Pohodlný rokovací stôl. Stabilný podstavec s krížovým rámom. Rúra nohy z 2 mm ocelevej rúry, 50/50 mm, štvorcová. Tvarové spojenie s výstužným rámom. Optimálny priestor na nohy vďaka ergonomicky usporiadanej konštrukcii. Kruhová melamínová doska stola s Ø 1000 mm, hrúbka 25 mm.

Povrchová úprava farby:

Pracovná doska s dekorom v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Podstavec v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

Upozornenie:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

Hmotnosť	33 kg
Ø	1000 mm
Forma platne	oblé
Materiál pracovná doska	plochá prítlačná doska potiahnutá umelou živicom

Výška	740 mm
Obloženie Pracovná doska	melamín
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl