

Dolná skrinka s posuvnými dvierkami, 3 výšky zakladačov, Šírka: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974212 1200
GTIN	2050002053670
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Skriňa s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 2 policami (po ľavej a po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Povrchová úprava farby:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Upozornenie:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

Forma rukoväti	zaoblená úchytka
Číslo zámku individuálne vymeniteľné	nie
Hĺbka	450 mm
Výška	1163 mm
Povrch korpusu	Drevo
so soklom	áno

Počet políc	2
Šírka	1200 mm
uzamykatelné	nie
Úžitková výška	1083 mm
Sokel Výška	30 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	nie
Materiál Sokel	Oceľový plech
Prevedenie	Postranná skrinka
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Druh produktu	Kancelárska skriňa