

Skriňa na zakladače, Šírka: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974221 1200
GTIN	2050002053724
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Skriňa s otočnými dverami z dreva so 4 kovovými policami, hrúbkou 25 mm, nastaviteľná v 32 mm rastri, dostupná s 5 výškami organizérov. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm, vždy kovovo šedý, vrátane skrutiek na vyrovanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Povrchová úprava farby:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Upozornenie:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Technický opis

Hmotnosť	122 kg
Hĺbka	450 mm
Šírka	1200 mm
Forma rukoväti	zaoblená úchytka

Úžitková výška	1851 mm
uzamykatel'né	nie
Počet políc	4
Číslo zámku individuálne vymeniteľné	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	nie
Výška	1931 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Druh produktu	Kancelárska skriňa