

Základný regál na malé nádoby Šírka 1000 mm, Hĺbka: 500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	983205 500
GTIN	4004514227522
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Rám z T-profilu a roštové police pozinkované, sieťka 30 × 30 mm, nosná lišta 25 × 2 mm. S **maximálnym zaťažením police 150 kg na jeden rošt**. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Výška zbernej vaničky 83 mm (objem základnej police 37 l/výsuvnej police 34 l). Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii. Obojstranne použiteľné.

Zaťaženie poľa: 1300 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá hĺbka + 36 mm.

Použitie:

Na skladovanie malých nádob. Priamy odvod uniknutých tekutín cez mriežkové podlahy do tesne zvarenej záchytnej vane.

Norma:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Rozsah balenia:

4 mriežkové police, 1 krycia polica, 1 záchytná vaňa.

Upozornenie:

Prídavné mriežkové police nájdete v našom eShope pod č. 983212 veľ. 500.

Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	2000 mm
Rozsah použitia	Regál na nebezpečné látky
Počet políc	4
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Označenie výrobcu	#Malé balenie-regály
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Malé balenie-regál

Príslušenstvo

Mriežkový rošt Typ 500	983212 500
------------------------	------------