

**Garant****Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:  
8/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Trieda položky	21P

**Technický opis**

Úžitková hĺbka T	1,1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	5,2 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Držiak ISO-kód	E08X SDQCR/L04
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	2,6 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------