

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Trieda položky	21P

Technický opis

Veľkosť doštičiek	3 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	5 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	2,5 mm
Držiak ISO-kód	E08X SCLCR/L03
Ø stopky D_s	8 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Šírka hrdla L_4	4 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13

269028 13