

**Garant****Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Trieda položky	21P

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	2,6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Veľkosť doštičiek	4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Úžitková hĺbka T	1,1 mm
Držiak ISO-kód	E08X SDQCR/L04
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	5,2 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Celková dĺžka L	57 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------