

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Trieda položky	21P

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Držiak ISO-kód	E08X SVJCR/L05
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,5 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26

269028 26